

**Garant****POMX 0704ZEER M, HB9645, Typ: INOX**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	213137 INOX
GTIN	4045197743268
Klasa artykułu	21A

## Opis

### Wykonanie:

Długość ostrza czołowego: 1,5 mm dla wysokiej jakości powierzchni.  
zwłaszcza do trudnych warunków obróbki (skrawanie przekrojów nieciągłych).

### wskazówka:

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 1,4 \text{ mm}$ .

## Opis techniczny

typ	INOX
posuw $f_z$ na ząb	0,9 mm
Promień programowany przy $a_{p\text{max}}$	3,61 mm
liczba wymian/ostrzy	5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	POMX 0704ZEER M
Gatunek	HB9645
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	70 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
przyłączy	nadaje się		