

HOLEX**Nakrętki mocujące ER, do typu ER: 20****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309580 20 |
| GTIN | 4045197743299 |
| Klasa artykułu | 32Z |

Opis**Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. **z sześciokątem SW 25.**

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min⁻¹

Długość całkowita L: 19,5 mm

Ø zewn. D: 34 mm

gwint: M25×1,5

maks. moment dokręcania: 110 Nm

Opis techniczny

| | |
|-------|---------|
| gwint | M25×1,5 |
|-------|---------|

| | |
|---|---|
| maks. moment dokręcania | 110 Nm |
| Długość całkowita L | 19,5 mm |
| Ø zewn. D | 34 mm |
| do typu ER | 20 mm |
| norma | DIN 6499 D |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min ⁻¹ |
| Rodzaj produktu | Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową |