

**Oprawki Weldon kształt AD, BT 30 krótki, Ø mocowania D1: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302595 16
GTIN	4250122697961
Klasa artykułu	36E

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie trzpienie czernione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 48 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 16

Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	16
wymiar A długości wysięgu	63 mm
Ø zewn. D	48 mm
Ø mocowania D ₁	16 mm
adapter	BT 30 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-2

Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308760 30
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308780 30
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308785 30
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308765 30
Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 16 mm	309900 16