

Garant**Uchwyt do obudowy komputera, Typ: M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928753 M
GTIN	4062406352431
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Obudowa z blachy stalowej do przykręcenia na blacie. Boczny otwór do wentylacji.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 500 mm

szerokość: 250 mm

głębokość: 540 mm

wysokość użytkowa: 495 mm

szerokość użytkowa: 246 mm

głębokość użytkowa: 535 mm

Opis techniczny

szerokość	250 mm
wysokość	500 mm
głębokość użytkowa	535 mm

wielk.	M
głębokość	540 mm
szerokość użytkowa	246 mm
Fronty szafek	bez drzwi
masa	6 kg
wysokość użytkowa	495 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	15 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Uchwyt do obudowy komputera