

Garant**APMT 060204 ER, HB8630, Typ: INOX**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215669 INOX
GTIN	4045197747549
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.

Opis techniczny

typ	INOX
posuw f_z na ząb	0,08 mm
promień naroża	0,4 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 060204 ER
Gatunek	HB8630
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		