

**Garant****APMT 060208 ER, HB8630, Typ: INOX**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	215670 INOX
GTIN	4045197747563
Klasa artykułu	21A

## Opis

**wskazówka:**Zalecana wartość dla  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$ .

## Opis techniczny

typ	INOX
posuw $f_z$ na ząb	0,08 mm
promień naroża	0,8 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 060208 ER
Gatunek	HB8630
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		