


**Garant****SNMU 14T7 ANER, HB8630, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213460 INOX
GTIN	4045197747846
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

dwustronne płytki skrawające z 2x4 ostrzami.

**Zalecenie:**

**W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).**

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,2 mm
typ	INOX
grubość płytki E	7 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMU 14T7 ANER
Gatunek	HB8630
Materiał ostrza	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	6 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		