

HOLEX®**Oprawki szybkowymienne do gwintowania, BT 40, zakres gwintowania:
M14-33****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334665 M14-33
GTIN	4045197750372
Klasa artykułu	32P

Opis**Wykonanie:**

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
- regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników

Zastosowanie:

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820; 308835.

wskazówka:

- **oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie**
- **oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.**

Norma na uchwyt: JIS B6339

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

kompensacja długości przy nacisku: 20 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 20 mm

Ø zewn. D: 78 mm

Ø wewnętrzna D₁: 48 mm

wymiar A długości wysięgu: 162,5 mm

Opis techniczny

kompensacja długości przy odciąganiu	20 mm
Ø wewnętrzna D ₁	48 mm
Ø zewn. D	78 mm
zakres gwintowania	M14 - M33
kompensacja długości przy nacisku	20 mm
wymiar A długości wysięgu	162,5 mm
uchwyt	BT 40
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2

Akcesoria

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 22 mm	335440 22
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 18 mm	335640 18
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 28 mm	335440 28

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308720 40
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 28 mm	335640 28
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 20 mm	335440 20
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 16 mm	335440 16
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 25 mm	335440 25
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335640 11
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 22 mm	335640 22
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 14 mm	335440 14

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 20 mm	335640 20
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm	335440 11
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 18 mm	335440 18
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335640 16
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 25 mm	335640 25
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
	335640 12

Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym
Ø chwytu gwintownika 12 mm

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308760 40

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 12 mm

335440 12

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 40

308620 40

Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym
Ø chwytu gwintownika 14 mm

335640 14