

HOLEX®**Szybkowymienne oprawki do gwintowania, BT 50, zakres gwintowania: M14-33****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334670 M14-33
GTIN	4045197750389
Klasa artykułu	32P

Opis**Wykonanie:**

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
- regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników

Zastosowanie:

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820; 308835.

wskazówka:

- oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie
- oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.

Norma na uchwyt: JIS B6339

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

kompensacja długości przy nacisku: 20 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 20 mm

Ø zewn. D: 78 mm

Ø wewnętrzna D₁: 48 mm

wymiar A długości wysięgu: 141 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	78 mm
zakres gwintowania	M14 - M33
wymiar A długości wysięgu	141 mm
Ø wewnętrzna D ₁	48 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	20 mm
kompensacja długości przy nacisku	20 mm
uchwyt	BT 50
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2

Akcesoria

Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 20 mm	335640 20
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 25 mm	335440 25
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 18 mm	335440 18
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335640 11
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 18 mm	335640 18
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 14 mm	335640 14

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335640 16
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 14 mm	335440 14
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 25 mm	335640 25
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 28 mm	335640 28
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 12 mm	335640 12
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 22 mm	335440 22
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 28 mm	335440 28
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 20 mm	335440 20
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 22 mm	335640 22
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 12 mm	335440 12
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm	335440 11
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 16 mm	335440 16