

**Garant****Frezarska płytko skrawająca Ø 8 mm, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212705 ALU
GTIN	4045197761491
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany:  $\pm 0,015$  mm.

**Zastosowanie:**

Płytki torusowe z zaokrąglonym narożem. Redukują siły skrawania i zmniejszają wibracje.

posuw  $f_z$  w stali < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Gatunek: HU7810

**Opis techniczny**

typ	AL
Gatunek	HU7810
promień naroża	0,5 mm
Materiał ostrza	HM
promień naroża R	0,5 mm

posuw $f_z$ w aluminium dającym krótki wiór	0,15 mm
posuw $f_z$ w stali < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania