

Garant**Frezarska płytki skrawająca Ø 8 mm, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212705 ST1400
GTIN	4045197761507
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.

Zastosowanie:

Płytki torusowe z zaokrąglonym narożem. Redukują siły skrawania i zmniejszają wibracje.

posuw f_z w stali < 1400 N/mm²: 0,15 mm

Gatunek: HB7520

Opis techniczny

typ	ST1400
Gatunek	HB7520
promień naroża	0,5 mm
Materiał ostrza	HM
promień naroża R	0,5 mm
posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór	0,15 mm

posuw f_z w stali < 1400 N/mm ²	0,15 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania