


Garant**Frezarska płytko skrawająca Ø 20 mm, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212731 ALU
GTIN	4045197761675
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· **Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.**

Zastosowanie:

Płytki torusowe z zaokrąglonym narożem. Redukują siły skrawania i zmniejszają wibracje.

posuw f_z w stali < 60 HRC: 0,25 mm

Gatunek: HU7810

Opis techniczny

typ	AL
Gatunek	HU7810
promień naroża	1 mm
Materiał ostrza	HM
promień naroża R	1 mm
posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór	0,35 mm

posuw f_z w stali < 1400 N/mm ²	0,35 mm
posuw f_z w stali < 60 HRC	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania