

Garant**Oprawki do głowic frezarskich walcowe, SK 40 A = 200, \emptyset trzpienia d1: 22mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301136 22
GTIN	4045197761293
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**
- **Powiększona powierzchnia przylegania pasa.**

Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany**Zalety:**

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

w dostawie::

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.

wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie.

Opis techniczny

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	19 mm
wymiar A długości wysięgu	200 mm
\emptyset D ₂	48 mm
masa	3 kg
adapter	SK 40 A = 200
norma	DIN 6357

Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 μm
Strategia skrawania	HPC
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
	308790 40

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm

309840 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308615 40

Klucze specjalne do Ø trzpienia 22 mm

309840 22

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308620 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308765 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40

308610 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M

308670 40M

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308635 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308650 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40

308740 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40

308605 40

Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 40

308600 40

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40

308625 40