

Garant**Oprawki do głowic frezarskich walcowe, SK 40 A = 200, ø trzpienia d1: 27mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 301136 27 |
| GTIN | 4045197761705 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

- **Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**
- **Powiększona powierzchnia przylegania pasa.**

Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany**Zalety:**

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

w dostawie::

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.

wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie.

Opis techniczny

| | |
|---|---------------|
| Długość trzpienia frezarskiego L ₄ | 21 mm |
| wymiar A długości wysięgu | 200 mm |
| Ø D ₂ | 58 mm |
| masa | 3,6 kg |
| adapter | SK 40 A = 200 |
| norma | DIN 6357 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Kształt | A |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min ⁻¹ . |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 μm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Drgania | stłumione |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308795 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308620 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308660 40 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40 | 308820 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308635 40 |
| Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308640 40 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40 | 308605 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308806 40 |
| Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308790 40 |
| Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M | 308670 40M |
| | 308765 40 |

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 40

308600 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40

308610 40

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308785 40

Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm

309840 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308650 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308700 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308615 40

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40

308630 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308830 40

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40

308625 40

Klucze specjalne do Ø trzpienia 27 mm

309840 27

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40

308740 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40