



Oprawki do głowic frezarskich walcowe, SK 50 A = 300, \varnothing trzpienia d1: 27 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301147 27
GTIN	4045197761781
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane
- z otworem Balluffchip
- powiększona powierzchnia oporowa kołnierza
- wersja z tłumieniemdrgań, oprawki z rdzeniem.

Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany

Zaleta:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

w dostawie::

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600-308806, klucz mocujący AB nr 308810-308830; klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie.

norma: DIN 6357

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min⁻¹.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 6 \mu\text{m}$

$\varnothing D_2$: 58 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 21 mm

Opis techniczny

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	21 mm
---	-------

Ø D ₂	58 mm
masa	8,1 kg
uchwyt	SK 50 A = 300
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Drgania	stłumione

Akcesoria

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308785 30
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Klucze specjalne do Ø trzpienia 16 mm	309840 16
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308760 30
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Klucze specjalne do Ø trzpienia 22 mm	309840 22
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm	309840 40
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm	309840 32
Klucze specjalne do Ø trzpienia 60 mm	309840 60
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308720 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Klucze specjalne do Ø trzpienia 27 mm	309840 27
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 30	308610 30
Klucze specjalne do Ø trzpienia 13 mm	309840 13
Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
	308806 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka
niesamohamownego 50

308740 50

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka
niesamohamownego 40 SK

308830 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308760 50

Sworznie dociągające kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308640 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka
niesamohamownego 40

308600 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 30

308765 30

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308785 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 40

308620 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka
niesamohamownego 40

308740 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308790 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 40

308650 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308700 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308765 50

Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm

309840 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308795 40

308780 30

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 30

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308805 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308605 50