

**Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt A, BT 30, zakres mocowania: 0,5-13mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303196 0,5-13
GTIN	2050001839022
Klasa artykułu	33W

Opis**Wykonanie:**

Prawo- i lewobieżne.

w dostawie::

Z kluczem do mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

wymiar A długości wsięgu	96 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW 6
zakres mocowania	0,5 - 13 mm
Ø zewn. D	50 mm
adapter	BT 30
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 30 µm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska

Akcesoria

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30

308760 30

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30

308785 30

Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym 6 - kątne 4 mm

627481 4

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30

308765 30