



## Oprawki hydrauliczne smukłe, BT 40 A = 120, Ø mocowania D1: 4 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	303465 4
GTIN	4045197762313
Klasa artykułu	31A

### Opis

#### Wykonanie:

- **bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°)**
- **doskonałe właściwości amortyzacyjne**
- **możliwa regulacja długości narzędzi**
- **chwyty przetoczone po utwardzeniu.**

#### Zastosowanie:

- **zwłaszcza do obróbki narzędzi i form**
- **tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys**
- **do wiercenia, rozwiercania i frezowania**
- **do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.**

#### w dostawie::

Z kluczem z uchwytem poprzecznym do śrub z łbem sześciokątnym.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, tulejka redukcyjna nr 302135–302180.

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Norma na uchwyt: JIS B6339

Kształt: AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>.

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

Strategia skrawania: HPC

Ø D<sub>2</sub>: 10 mm

Ø D<sub>3</sub>: 17,4 mm

Ø zewn. D: 49,5 mm

L<sub>2</sub>: 71 mm

### Opis techniczny

Ø mocowania D <sub>1</sub>	4 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Ø D <sub>3</sub>	17,4 mm
L <sub>2</sub>	71 mm
Ø zewn. D	49,5 mm
uchwyt	BT 40 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

## Akcesoria

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40