

Garant
**Oprawki Weldon, kształt ADB z kanałami doprowadzającymi chłodziwo, SK 50
A = 100, Ø mocowania D1: 6 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	300341 6
GTIN	4045197762757
Klasa artykułu	31A

Opis
Wykonanie:

Z otworem na Balluffchip.

GARANT –

Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

Z zamkniętymi kanałami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Ø zewn. D: 25 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 6

Opis techniczny

Ø zewn. D	25 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	6
adapter	SK 50 A = 100
norma	DIN 6359

Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
	308660 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308765 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308620 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308720 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308795 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308810 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308790 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308610 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308700 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka
niesamohamownego 50

308740 50