

Garant

Oprawki do głowic frezarskich z kanałami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, SK 50 A = 120, ø trzpienia d1: 27 mm

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 301135 27 |
| GTIN | 4045197762924 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

- od Ø mocowania 40 z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic frezarskich wg DIN 2079
- chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie przylegania na kołnierzu szlifowane
- krótki wysięg
- większa powierzchnia przylegania na kołnierzu
- z otworem na Balluffchip.
- Z 4 kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.
- Wszystkie chwyt przetoczony po utwardzeniu (spokojna praca!).

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

Ø zewn. D: 60 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 21 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 27

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 27

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|-------|
| ø trzpienia d ₁ | 27 mm |
|----------------------------|-------|

| | |
|---|--------------------------------------|
| Długość trzpienia frezarskiego L ₄ | 21 mm |
| odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 |
| Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860 | 27 |
| Ø zewn. D | 60 mm |
| adapter | SK 50 A = 120 |
| norma | DIN 6357 |
| Norma na uchwyt | DIN 69871 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Kształt | ADB |
| Otwór kanałika chłodzącego | niezamykane |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ . |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK | 308830 50 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50 | 308615 50 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK | 308812 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308660 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50 | 308610 50 |
| Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK | 308820 50 |
| Klucze specjalne do Ø trzpienia 27 mm | 309840 27 |
| | 308620 50 |

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308795 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50

308605 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308765 50

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50

308640 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308650 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308720 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308810 50

Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 27 mm

309860 27

Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm

309840 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308700 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308785 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50

308740 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308790 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308760 50

Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 50 mm

309860 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50

308600 50