

Garant**Oprawki termokurczliwe 3°, SK 40 A = 120, Ø mocowania D1: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302356 4
GTIN	4045197762719
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Z otworem na czyp RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).

Zastosowanie:

- zwłaszcza do obróbki narzędzi i form;
- tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys;
- do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806. Klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835. Przedłużki do uchwytów termoskurczowych nr 302410, rozm. 12/3 i 12/4. Przyrządy termoskurczowe nr 354210 – 304450.

wskazówka:

Bez regulacji długości!

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø zewn. D	15 mm
Ø D ₂	10 mm
Ø mocowania D ₁	4 mm
adapter	SK 40 A = 120

Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Akcesoria

Przyrząd do oprawek termokurczliwych Typ SU1	354210 SU1
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Zespół chłodzący typ CU1	354215 CU1
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
	308802 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308650 40

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308765 40

Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 40

308600 40

Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308830 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Podstawowy uchwyt narzędziowydo SK do chwytu stożkowego SK 40

354225 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308700 40

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40

308630 40

Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M

308670 40M

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40

308605 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40

308740 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308615 40

Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 12/4 mm

302410 12/4

308625 40

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1
= 26 mm) do stożka niesamohamownego 40
