

**Garant****Oprawki termokurczliwe 3°, SK 40 A = 120, Ø mocowania D1: 5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302356 5
GTIN	4045197762726
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).

**Zastosowanie:**

- zwłaszcza do obróbki narzędzi i form;
- tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys;
- do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806. Klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835. Przedłużki do uchwytów termoskurczowych nr 302410, rozm. 12/3 i 12/4. Przyrządy termoskurczowe nr 354210 – 304450.

**wskazówka:**

Bez regulacji długości!

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	11 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	5 mm
wymiar A długości wysięgu	120 mm
adapter	SK 40 A = 120

Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

## Akcesoria

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 40	354225 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Zespół chłodzący typ CU1	354215 CU1
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
	308830 40

Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Przyrząd do opravek termokurczliwych Typ SU1	354210 SU1
Sworznie dociągające Mazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniem uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40