

DYMO
Urządzenia do opisywania, Typ: XTL500

Dane zamówienia

Numer katalogowy	085500 XTL500
GTIN	3501178733099
Klasa artykułu	08P

Opis
Wykonanie:

Mocne, przenośne urządzenia opisujące do szybkiego sporządzania etykiet samoprzylepnych z tworzywa sztucznego. Trwały druk termiczny z regulacją przesuwu wstępnego i końcowego taśmy. Zasilanie z akumulatorów **litowo-jonowych**, zasilacz sieciowy. Łatwe opracowywanie tekstów przy użyciu skrótów klawiszowych. **Intuicyjna, łatwa obsługa za pomocą ekranu dotykowego**, realistyczny podgląd etykiet, **możliwość przechowywania wielu szablonów etykiet**, obrazy i symbole do idealnych formatów, odporna na uderzenia gumowa obudowa. **Solidna drukarka etykiet przemysłowych** do łatwego opisywania kabli, paneli, regałów itd. **Przyciski szybkiego wprowadzania** dla powszechnie stosowanych znaków w elektrotechnice.

Zastosowanie:

Etykiety przyklejają się do niemal wszystkich gładkich i odtłuszczonych powierzchni.

w dostawie::

Wraz z taśmą (czarne litery na białym tle) i instrukcją obsługi. Drukarka etykiet DYMO XTL™ 500, walizka, ładowarka, kabel USB, akumulator litowo-jonowy, 1 × nabój winylowy ogólnego przeznaczenia 54 mm × 7 m, 1 × laminowana etykieta na kabel 38 mm × 39 mm, czarna na białym, 150 etykiet, instrukcja, karta do pobrania oprogramowania.

wskazówka:

- **Możliwość ustawienia różnych wersji językowych.**
- **Dostawa z magazynu z niemieckim układem klawiatury, francuski układ klawiatury dostarczany w krótkim terminie.**

odpowiednia kasetka z taśmą: XTL
 typ: XTL
 szerokość taśmy: 6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
 maksymalna wysokość czcionki: 50 mm
 liczba wielk. czcionki: 15
 liczba szer. czcionki: 2

Opis techniczny

typ	XTL
liczba stylów czcionki	15
wersja odcinaka taśmy	automatyczne
kolor napisów	czarny
ilość wersów tekstu	1 - 27
liczba wyświetlanych znaków	48
długość	269 mm
Liczba dostępnych znaków/symboli	150
klawiatura	QWERTZ
maksymalna wysokość czcionki	50 mm
odpowiednia kasetka z taśmą	XTL
liczba wielk. czcionki	15
adapter sieciowy	z
szerokość taśmy	6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
szerokość	160 mm
liczba szer. czcionki	2
cechy szczególne	Zasobnik na etykiety
masa z akumulatorkiem	1996 g
Liczba dołączonych akumulatorów	1
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
wysokość	121 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Urządzenia do opisywania

Akcesoria

Kaseta z taśmą poliestrową 12 mm×9,1 m poliester Typ T	085563 T
Kaseta z taśmą poliestrową 12 mm×7 m, winyl Typ T	085562 T
Kaseta z taśmą poliestrową 12 mm×7 m, winyl Typ Y	085562 Y
Kaseta z taśmą poliestrową 12 mm×9,1 m poliester Typ W	085563 W
Kaseta z taśmą poliestrową 12 mm×7 m, winyl Typ W	085562 W
kasety z taśmą poliestrową, 12 mm×7 m, winyl Typ T	085564 T