

**Garant****Wytaczaki, prawy, Ø chwytu DS: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273914 25
GTIN	4045197763136
Klasa artykułu	21W

**Opis****wskazówka:**

Do **prawych uchwytów** należy używać **lewych płyt**, do **lewych uchwytów** należy używać **prawych płyt**.

**Opis techniczny**

długość całkowita L	250 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min}$ .	30,5 mm
Wysokość płytki $L_2$	11,5 mm
śruba mocująca płytki obracane	279815 13
Przesunięcie osi $L_3$	17,5 mm
Ø chwytu $D_s$	25 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	prawy
Rodzaj produktu	Wytaczaki

**Akcesoria**

śruba zaciskowa Typ 13	279815 13
------------------------	-----------

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500