

Garant**Wytaczaki, lewy, Ø chwytu DS: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273915 25
GTIN	4045197763167
Klasa artykułu	21W

Opis**wskazówka:**

Do **prawych uchwytów** należy używać **lewych płyt**, do **lewych uchwytów** należy używać **prawych płyt**.

Opis techniczny

minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} .	30,5 mm
śruba mocująca płytki obracane	279815 13
Wysokość płytki L_2	11,5 mm
długość całkowita L	250 mm
Przesunięcie osi L_3	17,5 mm
Ø chwytu D_s	25 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	lewy
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
--	-------------

śruba zaciskowa Typ 13

279815 13

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500