

**Garant****Wytaczaki, lewy, Ø chwytu DS: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273915 32
GTIN	4045197763174
Klasa artykułu	21W

**Opis****wskazówka:**

Do **prawych uchwytów** należy używać **lewych płyt**, do **lewych uchwytów** należy używać **prawych płyt**.

**Opis techniczny**

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min}$ .	40 mm
długość całkowita L	250 mm
Wysokość płytki $L_2$	15 mm
śruba mocująca płytki obracane	279815 13
Przesunięcie osi $L_3$	23 mm
Ø chwytu $D_s$	32 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	lewy
Rodzaj produktu	Wytaczaki

**Akcesoria**

śruba zaciskowa Typ 13	279815 13
------------------------	-----------

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500