

Garant

Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 średnie, Ø trzpienia d1: 27mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	306541 27
GTIN	4045197763556
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Ø mocowania 40 z 4 gwintowanymi otworami do mocowania głowic frezowych zgodnie z DIN 2079.
 - Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
 - Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
 - Powierzchnie mocujące HSK obrobione.
- zkanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, klucz specjalny nr 309840, śruba dociągająca frez do chłodzenia wewnętrznego nr 309861.

Opis techniczny

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	21 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	27

Karta danych

Ø zewn. D	60 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
Ø trzpienia d ₁	27 mm
Ø mocowania D ₁	27 mm
adapter	HSK-A 63 średnie
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Kształt	A
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/306541-27>