



Oprawki termokurczliwe kształt AD, BT 30 krótkie, Ø mocowania D1: 18 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303405 18
GTIN	4045197763686
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od Ø 6).
- wielk. 3–5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.

Norma na uchwyty: ISO 7388-2

Norma na uchwyty: JIS B6339

Kształt: AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹.

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø zewn. D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	90 mm
Ø mocowania D ₁	18 mm

Ø zewn. D	42 mm
Ø D ₂	33 mm
uchwyt	BT 30 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Zespoły chłodzenia typ CU1	354215 CU1
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK dla chwytu stożkowego 30 SK	354225 30
Szafka dolna	354290
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308765 30
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308760 30
Przyrząd termoskurczowy typ SU1	354210 SU1
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 12-20 mm	354240 12-20
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308780 30
	308610 30

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka
niesamohamownego 30
