

Garant**CNMG 160616, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250172 HB7020
GTIN	4045197764058
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 160616 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 8 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

promień naroża	1,6 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7020
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	SM
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 8 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160616
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia