

**Garant****CNMG 190616, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250174 HB7020
GTIN	4045197764065
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 190616 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 8 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1,05 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Łamacz wiórów	SM
promień naroża	1,6 mm

Gatunek	HB7020
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia