

Garant**SNMG 190612, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251236 HB7020
GTIN	4045197764164
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 190612 HB7020 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 6 mm

posuw f : 0,15 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	SM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 6 mm

promień naroża	1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190612
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia