

Garant**SNMG 190616, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251336 HB7020
GTIN	4045197764201
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 190616 HB7020 promień naroża: 1,6 mm

Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 9 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

Opis techniczny

promień naroża	1,6 mm
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SG
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 300 m/min
Gatunek	HB7020
głębokość skrawania a_p	1,5 - 9 mm
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia