

**Garant****SNMG 190624, Gatunek: HB7020**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251338 HB7020
GTIN	4045197764218
Klasa artykułu	21G

## Opis

SNMG 190624 HB7020 promień naroża: 2,4 mm

Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 9 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

## Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7020
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 9 mm
promień naroża	2,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 300 m/min
Łamacz wiórów	SG
posuw $f$	0,25 - 0,8 mm/obr,

Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190624
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia