



## Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 20mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290020 20
GTIN	4030741458408
Klasa artykułu	29H

### Opis

#### Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Kolek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

**Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.**

- **Minimalny nacisk zmniejsza obciążenie obrabianego detalu i maszyny.**
- **Zsynchronizowany napęd wrzeciona zapewnia łatwe ustawianie uchwytów rolek i wysokości kłów.**
- **Możliwość zwiększenia zakresu pracy przez obrócenie uchwytu rolki.**
- **Wymiana szczęk (zestaw szczęk na zamówienie) umożliwia radełkowanie aż do odsadzenia.**

#### wskazówka:

Przy użyciu koła radełkowanego o  $\varnothing$  25 mm obszar roboczy poszerza się o 0 mm – 65 mm.

### Opis techniczny

zakres roboczy	3,5 - 65 mm
do otworów radełek $\varnothing$ d <sub>2</sub>	6 mm
oś krążka	299910 8
wysokość chwytu	20 mm

do szerokości radełkowania b	8 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	20 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	25 mm
szerokość chwytu	20 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
dla profilu radełkowania	RBL 2×BR
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
dla profilu radełkowania	RGE30° BL/BR30°
dla profilu radełkowania	RBR 2×BL
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania