



Narzędzia ECO do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290035 16
GTIN	4030741007880
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.

dla profilu radełkowania: RGV30° 1×GE30°

do \varnothing radełkowania d_1 : 20 mm

do szerokości radełkowania b : 8 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

zakres roboczy: 15 - 200 mm

oś krążka: 299911 1

Opis techniczny

oś krążka	299911 1
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
do szerokości radełkowania b	8 mm
zakres roboczy	15 - 200 mm
do \varnothing radełkowania d_1	20 mm
wysokość chwytu	16 mm
szerokość chwytu	16 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RBR 1×BL

dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
dla profilu radełkowania	RAA 1×AA
dla profilu radełkowania	RGV30° 1×GE30°
dla profilu radełkowania	RGV30° 1×GE30°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

osie z HSS	290300
osie z HSS HSS Typ 1	299911 1
Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego ECO Typ SET	290050 SET