


**Garant**

**Płytki z zarysem pełnym 55° wewnętrzne, prawe, HU7315, liczba zwojów / cal:  
28**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270828 28
GTIN	4045197765260
Klasa artykułu	21J

**Opis techniczny**

liczba zwojów/cal	28
Materiał ostrza	HM
rodzaj zastosowania	prawe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	wewn.
Profil płytki skrawającej	Profil pełny
Gatunek	HU7315
Rodzaj gwintu	BSP
Rodzaj gwintu	BSP-LH
Rodzaj gwintu	BSW
Rodzaj gwintu	BSW-LH
Rodzaj gwintu	G-LH

Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	200 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	100 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
CuZn	nadaje się	110 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		