


Garant

Płytki z zarysem częściowym DIN 472, wewnętrzne, prawe, HB7010, szerokość rowka m (H13): 0,5mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271010 0,5
GTIN	4045197765307
Klasa artykułu	21J

Opis**Pasuje do:**

Uchwyty zaciskowe gwintowane GARANT (wewn./zewn.) nr 271997–272172 do płyt o rozmiarze 16 lub 9,3.

Opis techniczny

do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia	0,4 mm
Szerokość rowka m (H13)	0,5 mm
szerokość ostrzy w	0,59 mm
$t_{maks.}$	0,7 mm
Materiał ostrza	HM
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo
Gatunek	HB7010

Rowki wg normy	DIN 472
Grubość	2,42 mm
Wielkość płytki L	9,3 mm
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	180 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	40 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	130 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	150 m/min	N
ciągle	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		