

**Dociski szybkomocujące poziome plus, z poziomą stopką, Typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376615 2
GTIN	4020772017736
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję.

Wersja wzmocniona, z większymi siłami mocowania.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 26 mm

rozstaw otworów f: 24,5 mm

Ø otworu d: 5,6 mm

wysokość mocowania L₂: 28 mm

siła przyczepności P1: 1600 N

siła przyczepności P2: 3000 N

Opis techniczny

rozstaw otworów e	26 mm
-------------------	-------

długość całkowita	224 mm
siła przyczepności P2	3000 N
wysokość całkowita	51 mm
siła przyczepności P1	1600 N
Ø otworu d	5,6 mm
wysokość mocowania L ₂	28 mm
rozstaw otworów f	24,5 mm
śruba dociskowa	M6×50 mm
typ	68300J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące