

**Dociski szybkomocujące poziome plus, z poziomą stopką, Typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376615 3
GTIN	4020772008130
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję.

Wersja wzmocniona, z większymi siłami mocowania.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 25,7 mm

rozstaw otworów f: 25 mm

Ø otworu d: 6,5 mm

wysokość mocowania L₂: 33,5 mm

siła przyczepności P1: 2500 N

siła przyczepności P2: 4000 N

Opis techniczny

Ø otworu d	6,5 mm
------------	--------

siła przyczepności P1	2500 N
rozstaw otworów f	25 mm
wysokość mocowania L ₂	33,5 mm
śruba dociskowa	M8×58 mm
wysokość całkowita	58 mm
długość całkowita	242 mm
rozstaw otworów e	25,7 mm
siła przyczepności P2	4000 N
typ	68300J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące