



Dociski szybko mocujące poziome dla zdejmowanego uchwytu, z poziomą stopką, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376617 2
GTIN	4020772093945
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

Mogą być stosowane tylko w połączeniu z nr 376627.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zalety:

Występowaniu konturu kolidującego można zapobiec przez zdjęcie uchwytu.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 26 mm

rozstaw otworów f: 24,5 mm

Ø otworu d: 5,6 mm

wysokość mocowania L₂: 24 mm

siła przyczepności P1: 1000 N

siła przyczepności P2: 1200 N

Opis techniczny

siła przyczepności P1	1000 N
-----------------------	--------

siła przyczepności P2	1200 N
rozstaw otworów e	26 mm
wysokość całkowita	45 mm
długość całkowita	113 mm
wysokość mocowania L ₂	24 mm
Ø otworu d	5,6 mm
rozstaw otworów f	24,5 mm
śruba dociskowa	M6×35 mm
typ	6837M
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące