



## Dociski szybkomocujące poziome dla zdejmowanego uchwytu, z poziomą stopką, Typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	376617 3
GTIN	4020772094201
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

Mogą być stosowane tylko w połączeniu z nr 376627.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

#### Zalety:

Występowaniu konturu kolidującego można zapobiec przez zdjęcie uchwytu.

#### Zastosowanie:

**Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej** lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 25,7 mm

rozstaw otworów f: 25 mm

Ø otworu d: 6,5 mm

wysokość mocowania L<sub>2</sub>: 32 mm

siła przyczepności P1: 1800 N

siła przyczepności P2: 2500 N

### Opis techniczny

siła przyczepności P2	2500 N
-----------------------	--------

długość całkowita	134 mm
śruba dociskowa	M8×45 mm
siła przyczepności P1	1800 N
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	32 mm
rozstaw otworów e	25,7 mm
wysokość całkowita	48,5 mm
Ø otworu d	6,5 mm
rozstaw otworów f	25 mm
typ	6837M
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące