

Yale

Wciągniki łańcuchowe elektryczne CPVF VEGO, Typ: 0,5-4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086036 0,5-4
GTIN	2050001940476
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Wciągnik łańcuchowy elektryczny z **hakiem ładunkowym** o solidnej i niezawodnej konstrukcji.

Wyłącznik krańcowy dla najwyższego i najniższego położenia haka zwiększa trwałość sprzęgła poślizgowego, silnika i przekładni. Grupa zespołów napędowych 1 Am, czas włączenia 50 % przy jednej prędkości, standardowe napięcie zasilające (400 V/50 Hz). Zwiększone bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki sterowaniu stycznikowemu 42 V, obudowanemu łącznikowi sterownicznemu o stopniu ochrony IP65 i silnikom o stopniu ochrony IP55. z dwoma prędkościami (podnoszenie dokładne)

Funkcja:

IP55: Ochrona przed strugą wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

IP65: Ochrona przed strugą wody wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

wskazówka:

Wykonanie z 2 prędkościami (podnoszenie dokładne), z innymi wysokościami podnoszenia, mechanizmem jezdny i wersją 230 V - na zamówienie.

stopień ochrony IP: IP 55

stopień ochrony IP: IP 67

prędkość podnoszenia: 4 m/min

prędkość podnoszenia: 1 m/min

Wielkość skoku normalnego: 3 m
ilość ciągów łańcuchowych: 2
nośność: 500 kg
masa: 26 kg

Opis techniczny

prędkość podnoszenia	4 m/min
prędkość podnoszenia	1 m/min
nośność	500 kg
Wielkość skoku normalnego	3 m
ilość ciągów łańcuchowych	2
masa	26 kg
stopień ochrony IP	IP 55
stopień ochrony IP	IP 67
Rodzaj produktu	Wciągnik dźwigniowy