

HOLEX®**VBMT 160404 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261256 HBX020
GTIN	4045197766649
Klasa artykułu	22D

Opis

VBMT 160404 zestaw po 10 szt. HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 2,75 mmposuw f : 0,1 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 300 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HBX020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 300 m/min
Łamacz wiórów	PM
głębokość skrawania a_p	0,1 - 2,75 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Noże eco
Seria	Noże
Seria	Głowice skrawające
Seria	Wytaczaki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,