

**VCMT 110304 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261469 HBX020
GTIN	4045197766663
Klasa artykułu	22D

Opis

VCMT 110304 zestaw po 10 szt. HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 2,75 mm

posuw f : 0,1 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 300 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	HBX020
Łamacz wiórów	PM
głębokość skrawania a_p	0,1 - 2,75 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 300 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Noże eco
Seria	Noże
Seria	Głowice skrawające
Seria	Wytaczaki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 110304
liczba wymian/ostrzy	2
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,