

HOLEX®**CNMG 09T304 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250244 HBX020
GTIN	4045197766687
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 09T304 zestaw po 10 szt. HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 6,5 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 300 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Gatunek	HBX020
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 6,5 mm
Łamacz wiórów	PM
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 300 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Głowice skrawające
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,