

Garant**Przecinaki, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W: 8/1,5 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273750 8/1,5
GTIN	4045197766021
Klasa artykułu	21W

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

chłodzenie wewnętrzne: nie

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 4,5 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 8 mm

długość główki L_1 : 20,5 mm

szerokość chwytu: 8 mm

długość całkowita L: 125 mm

śruba: 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)

Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	4,5 mm
długość całkowita L	125 mm
długość główki L_1	20,5 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	8 mm
śruba	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
szerokość chwytu	8 mm
Szerokość skrawania W	1,5 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279918
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba zaciskowa Typ 12	279815 12