

Garant**Przecinaki, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W: 10/1,5 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273750 10/1,5
GTIN	4045197766038
Klasa artykułu	21W

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

chłodzenie wewnętrzne: nie

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 4,5 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 10 mm

długość główki L_1 : 20,5 mm

szerokość chwytu: 10 mm

długość całkowita L: 120 mm

śruba: 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)

Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	4,5 mm
szerokość chwytu	10 mm
śruba	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Szerokość funkcjonalna L_4	10 mm
długość główki L_1	20,5 mm
długość całkowita L	120 mm
Szerokość skrawania W	1,5 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279902
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba zaciskowa Typ 4	279815 4