

**Garant****Przecinaki, lewe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 10/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273756 10/2
GTIN	4045197766137
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**wskazówka:**

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy  $t_{\text{maks}}$ . (5x szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	2 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks}}$	10 mm
długość całkowita L	120 mm
Szerokość funkcjonalna $L_4$	10 mm
śruba	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
długość główki $L_1$	26 mm
szerokość chwytu b	10 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak

Rodzaj produktu

Noże

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruba zaciskowa Typ 4

279815 4

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500