

**Garant****Wytaczaki do toczenia poprzecznego, prawe, Ø trzonu DS / szerokość skrawania w: 20/3Lmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273790 20/3L
GTIN	4045197766007
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**wskazówka:**

Ø kieszeni  $D_{\min} = 25 \text{ mm}$  do długości 30,5 mm.

Ø kieszeni  $D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$  na całej długości.

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	17 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{\min}$ .	27,5 mm
$t_{\text{maks.}}$ obróbka wewnętrzna	6 mm
długość całkowita L	200 mm
śruba	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Szerokość skrawania W	3 mm
Ø chwytu $D_s$	20 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak

Rodzaj produktu

Wytaczaki

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

śruba zaciskowa Typ 8

279815 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500