

Garant**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe, Ø trzonu DS / szerokość skrawania w: 20/3Lmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273791 20/3L
GTIN	4045197766014
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Ø kieszeni $D_{\min} = 25 \text{ mm}$ do długości 30,5 mm.

Ø kieszeni $D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$ na całej długości.

Opis techniczny

$t_{\text{maks.}}$ obróbka wewnętrzna	6 mm
śruba	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Przesunięcie osi L_3	17 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D_{\min} .	27,5 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø chwytu D_s	20 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

śruba zaciskowa Typ 8

279815 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500