

**Garant****Płytko do toczenia poprzecznego prawa, HU9315, Szerokość rowka m (H13): 0,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273900 0,5
GTIN	4045197768070
Klasa artykułu	21J

**Opis techniczny**

do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia	0,4 mm
Szerokość rowka m (H13)	0,5 mm
$t_{maks.}$	1,2 mm
szerokość ostrzy w	0,525 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
promień naroża R	0,05 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
Gatunek	HU9315
Rowki wg normy	DIN 471

Rowki wg normy	DIN 472
liczba wymian/ostrzy	3
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 280 mm/min
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	280 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	280 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
CuZn	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Grafit	nadaje się warunkowo	70 m/min	N
ciągłe	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		